

**Garant****Freză de șlefuire, Carbură, Tip: J1010****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. Formă conică pentru **teșire**.

**Formă specială Teșitor** (KSK). Unghi 90°.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Notă:**

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min<sup>#1</sup>

**Descriere tehnică**

Forma	J1010
Unghi	90 grad
Lungimea totală	50 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cap	10 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Descrierea formei	Teșire
Ø cozii	6 mm

Lungimea capului	10 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire