

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 18/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii $a_p$	0,3 mm
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Lungime activă $L_1$	20 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	34 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	8,13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Ø tăişului $D_c$	18 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,82 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP