

Garant

Mandrină hidraulică subțire, SK 30 A = 80, Ø de strângere D1: 3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	302091 3
GTIN	4045197868480
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Formă extrem de subțire (contur 3°)
- Structură finisată a suprafeței.
- Cu gaură Balluffchip.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.
- Se pot folosi reducții.

Aplicație:

Mai ales la execuția sculelor și matrițelor. **În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.** Pentru găurire, alezare și frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Ø exterior D: 40 mm

L₂: 40 mm

Descriere tehnică

L ₂	40 mm
Ø D ₃	13,2 mm

Ø exterior D	40 mm
Ø de prindere D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Suport	SK 30 A = 80
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308780 30
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30