

**Garant****Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, Ø DC h7: 2,7mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122100 2,7    |
| GTIN               | 4045197039286 |
| Clasa articolului  | 11E           |

**Descriere****Execuție:****Conform DIN 6539** (extra scurt).

Ø nominal și Ø cozii sunt identice.

**Notă:**Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø nominal $D_c$                              | 2,7 mm      |
| Lungimea canalului de aşchii $L_c$           | 16 mm       |
| Număr de dinți Z                             | 2           |
| Toleranța arborelui                          | h7          |
| Avans f pentru oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm/rot |
| Toleranță Ø nominal                          | h7          |
| Ø cozii $D_s$                                | 2,7 mm      |
| Lungimea totală L                            | 46 mm       |
| Standard                                     | DIN 6539    |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 12 mm       |
| Strat de acoperire                           | neacoperită |
| Materialul sculei                            | Carbura     |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tip               | N                      |
| Unghiul la vârf   | 118 grad               |
| Unghiul elicei    | 30 grad                |
| Coadă tip         | Coadă cilindrică cu h7 |
| Răcire interioară | nu                     |
| Inel colorat      | fără                   |
| Tip produs        | Burghiu elicoidal      |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl                  | indicat în anumite condiții | 200 m/min | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | recomandat                  | 140 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții | 140 m/min | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 70 m/min  | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 70 m/min  | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 60 m/min  | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 40 m/min  | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 25 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 20 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 20 m/min  | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  | 15 m/min  | S       |
| CuZn                          | recomandat                  | 140 m/min | N       |
| Uni                           | recomandat                  |           |         |
| Ulei                          | recomandat                  |           |         |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |           |         |
| Uscat                         | indicat în anumite condiții |           |         |