

Garant

Cuțit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 16/3



Date comandă

Numărul de comandă	273763 16/3
GTIN	4045197869289
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

Pentru operații de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare și de rectificare.

Notă:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (la $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (la $w = 2$).
- **A se folosi numai împreună cu plăcuța de canelat cu rază completă Cod 273735 – 273739.**
- **Fără degajare standardizată conform DIN 509.**

Răcire interioară: nu

Lățime de canelare w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

lățime minimă de canelare y: 0,5 mm

Lățimea funcțională L_4 : 19 mm

Lungime cap L_1 : 33 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	19 mm
Lungimea totală L	100 mm
Șurub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Mărime coadă	16 mm

Lățime de canelare w	3 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
lățime minimă de canelare y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 5	279815 5
Șurub de strângere	279903
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600