

Garant**Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: C1225****Date comandă**

Numărul de comandă	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Coadă extra stabilă cu Ø 8 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

Aplicație:

Pentru lucrări de șlefuire cu solicitare maximă.

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindrică
Lungimea totală	65 mm
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Ø cap	12 mm
Simbol pentru dantură	Z9
Forma	C1225
Ø cozii	8 mm
Lungimea capului	25 mm

Serie	Dantură Z9
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		