



## Disc de șlefuire în evantai V4 Power, (ZA) disc din fibră de sticlă, oblic pentru oțel și INOX, Ø 125 mm, Granulație: 40



### Date comandă

Numărul de comandă	565445 40
GTIN	4027497469963
Clasa articolului	53L

### Descriere

#### Execuție:

**Forma lamelară patentată, în formă de seceră** și disponerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă.

**Densitate extrem de mare a stratului, ceea ce asigură durabilitate maximă și stabilitate excepțională a muchiilor.** Zona scobiturii adânci permite o utilizare optimă a pânzei abrazive (ZA).

**ZA:** Corindon cu zirconiu pur pe țesătură mixtă de bumbac și poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare.

#### Aplicație:

Ideal pentru **șlefuirea muchiilor**, pentru **rotunjirea muchiilor ascuțite** precum și pentru șlefuirea cordoanelor de sudură pe mașini performante.

### Descriere tehnică

Descrierea formei	oblic
Ø găurii	22,23 mm

Granulație	40
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		