



## Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: A1020



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 547200 A1020  |
| GTIN               | 4007220952252 |
| Clasa articolului  | 55F           |

### Descriere

#### Execuție:

**Geometria inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

#### Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

### Descriere tehnică

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Grad de finețe a danturii | grosier        |
| Forma                     | A1020          |
| Ø cap                     | 10 mm          |
| Lungimea totală           | 60 mm          |
| Descrierea formei         | Cilindru       |
| Simbol pentru dantură     | INOX           |
| Ø cozii                   | 6 mm           |
| Lungimea capului          | 20 mm          |
| Materialul sculei         | Carbură        |
| Tip produs                | Freze șlefuire |

**Date utilizator**

|        | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții |                      |                |
| INOX   | recomandat                  |                      |                |
| Ti     | indicat în anumite condiții |                      |                |
| CuZn   | indicat în anumite condiții |                      |                |