

**HOLEX****Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 40, Ø capxlățimea capului: 80X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554095 80X50
GTIN	4045197436863
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.  
Lamele de șlefuit acoperite **cu corindon normal (A)**.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	7500 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată	6000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	50 mm
Granulație	40
Ø cozii	6 mm
Ø cap	80 mm

Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 40
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		