

**Garant****Roată șlefuitor în evantai M14 Țesătură (A), Ø 125 mm×20 mm, Granulație: 60**

## Date comandă

Numărul de comandă	566350 60
GTIN	4045197345813
Clasa articolului	51M

## Descriere

**Execuție:**

Lamele dispuse în evantai în jurul axei sculei. **Cu prindere directă M14.** Extrem de flexibil.

**Pânză abrazivă** Corindon normal (A).

**Aplicație:**

Pentru lucrări de șlefuire fină pe suprafețe arcuite.

## Descriere tehnică

Granulație	60
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Ø discurilor	125 mm
Lățimea discului	20 mm
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm×20 mm

Filet	M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de polizor în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		