



## Freză de șlefuire Dantură STEEL – grosieră, Carbură, Tip: F1020



### Date comandă

Numărul de comandă	547100 F1020
GTIN	4007220936924
Clasa articolului	55F

### Descriere

#### Execuție:

**Geometria inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

#### Aplicație:

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Arc rotund

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Forma	F1020
Ø cap	10 mm
Descrierea formei	Arc rotund
Grad de finețe a danturii	grosier
Lungimea totală	60 mm
Simbol pentru dantură	STEEL
Ø cozii	6 mm

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire