

HOLEX

**Șlefuitoare în evantai Material abraziv vălurat, fin, Ø capxlățimea capului:
100X50mm**



Date comandă

Numărul de comandă	554977 100X50
GTIN	4045197678881
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Material abraziv dispus sinusoidal fără muchii tăiate. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Pentru **mătuirea și lustruirea fără depuneri.**

Descriere tehnică

Turație recomandată	3000 min ⁻¹
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Lățimea capului	50 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	100 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	280
Grad de finețe	fin

Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		