

HOLEX**Șlefuitoare în evantai Material abraziv (A), mediu, Ø cap x lățimea capului:
80X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554960 80X50
GTIN	4045197241245
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm.
Material abraziv intercalat cu corindon normal (A). Obține o **finisare mată uniformă**.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea Cr-Ni și a altor oțeluri aliate, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Turație maximă	7000 min ⁻¹
Lățimea capului	50 mm
Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	80 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	180

Grad de finețe	mediu
Caracteristici nume produs	mediu
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		