

3M**Disc de curățare grosieră (SiC) cu partea posterioară din fibră de sticlă, CG-DB, Ø discurilor: 115mm**

Date comandă

Numărul de comandă	566712 115
GTIN	53134375451777
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Discuri de șlefuire cu țesătură din nylon, intercalată uniform cu granulație abrazivă sintetică.

Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă în cazul straturilor de acoperire groase și moi.

Corp din material abraziv, flexibil, **ideal și pentru** prelucrarea suprafețelor arcuite. Realizează o finisare blândă și uniformă, recomandat în special pentru suprafețe vizibile.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cordoanelor de sudură și îndepărtarea murdăriilor de pe suprafețe.

Cu **partea posterioară din fibră de sticlă pentru utilizarea cu discul abraziv** Cod 566650.

Notă:

Pentru discuri de curățare grosieră pentru polizor drept consultați începând cu Codul 556270.

Descriere tehnică

Turație recomandată	5000 - 7000 min ⁻¹
Turație maximă	11000 min ⁻¹

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	115 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Grad de duritate	mediu
Grad de finețe	foarte grosier
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	CG-DB
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

