

**Inel cu benzi de șlefuit din 4 straturi, Ø 150 mm, Granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	555180 180
GTIN	2050001674012
Clasa articolului	56Z

**Descriere****Execuție:**

Benzile de șlefuit crestate sunt presate în 4 straturi. Crestarea neuniformă permite o flexibilitate ridicată. Cu adaptoare de reducere de la Ø 19 la 10 mm.

**Aplicație:**

Debavurare, rotunjire și șlefuirea fină a conturilor sau a suprafețelor.

**Notă:**

A se utiliza mandrina Cod 555785 Ref. 10.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	1900 min <sup>-1</sup>
Granulație	180
Ø discurilor	150 mm
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de poziții	4
Tip produs	Inel cu benzi de șlefuit

---

## Accesorii

Mandrină Recomandat pentru  $\varnothing$  găurii 10 mm

555785 10