

3M Scotch-Brite™

**Tampoane abrazive de șlefuit manual, rolă cu 60 buc. Durable Flex, 100×200 mm, Structură material abraziv: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	556148 280
GTIN	8410001134376
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv **Durable Flex** de înaltă performanță cu **distribuție extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără șarjare și o **suprafață finisată uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Material abraziv **flexibil** de înaltă performanță cu **distribuție extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

**Avantaj:**

- Se adaptează formei piesei.
- Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.
- Finisare uniformă.
- Utilizare uscată și umedă.
- Fără componente corozive.

**Aplicație:**

Pentru curățare și finisare manuală, ideal pentru a înlocui lâna de oțel. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

**Livrare:**

Rolă cu 60 de tamponare de șlefuit manual perforate pentru rupere ușoară.

## Descriere tehnică

Grad de finețe	semifin
Comparație granulație	280 - 360
Structură material abraziv	280
Culoarea	roșu
Denumire 3M	DF
Execuție	A Very Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	100 mm
Lungime	200 mm
Caracteristici nume produs	100×200 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

Piatră	indicat în anumite condiții
Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

## Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020