


Garant**CCMT 09T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260060 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873743 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CCMT 09T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|---------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,25 mm/rot |
| Sfârâmător de așchii | SS |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 350 m/min |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | HB7035-1 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 09T308 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | MF |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |