

Garant**CC.T 09T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire