

**Garant****CC.T 120404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans f: 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire