

Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire