

**Garant**
**CNMG 120404, Categorie: HB7035-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	SS

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire