

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Sfârâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire