

**Garant****CNMG 120408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SM
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire