

Garant
CNMG 120412, Categorie: HB7035-1


Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250324 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873903 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMG 120412 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------|
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Adâncime de tăiere a_p | 1,5 - 8 mm |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Sfărâmător de aşchii | SG |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 90 - 260 m/min |
| Avans f | 0,25 - 0,6 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | HB7035-1 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120412 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |