

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire