

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de aşchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire