

Garant
CNMG 160616, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
 Sfărâmător de aşchii: SG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire