

**Garant****CNMM 160616, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMM 160616 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfărâmător de aşchii: SR  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SR
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 10 mm

Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire