

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 070202 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâcător de așchii: SS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot

Categorie	HB7035-1
Sfârâmător de aşchii	SS
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire