


Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de așchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire