


**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâmător de așchii: SS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire