

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâmător de aşchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Categorie	HB7035-1
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm

Sfărâmatore de așchii	SG
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire