

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmtor de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Sfârâmtor de așchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire