

**Garant**
**KNUX 160405R, Categorie: HB7035-1**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Clasa articolului	21G

**Descriere**

KNUX 160405R HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Categorie	HB7035-1
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,5 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire