

Garant
KNUX 160405L, Categorie: HB7035-1

Date comandă

Numărul de comandă	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405L HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Sfârâmător de aşchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,5 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SM
Sfârâmător de aşchii	2,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire