

**Garant**
**KNUX 160410L, Categorie: HB7035-1**


## Date comandă

Numărul de comandă	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Clasa articolului	21G

## Descriere

KNUX 160410L HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Sfârâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

## Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	1 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	2,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire