

**Garant**
**SCMT 09T308, Categorie: HB7035-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Clasa articolului	21G

### Descriere

SCMT 09T308 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm  
 Categorie: HB7035-1  
 Sfărâmător de aşchii: SS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de aşchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire