

**Garant****SNMG 120408, Categorie: HB7035-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120408 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7035-1  
Sfărâmbător de așchii: SM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

## Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire