

Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Sfărâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire