

**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251226 HB7035-1 |
| GTIN               | 4045197874511   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

SNMG 120412 HB7035-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sfărâmător de așchii     | SM                  |
| Aplicația principală     | P                   |
| Avans $f$                | 0,15 - 0,5 mm/rot   |
| Categorie                | HB7035-1            |
| Rază la colț             | 1,2 mm              |
| Condiție de tăiere       | puternic întreruptă |
| Adâncime de tăiere $a_p$ | 0,5 - 6 mm          |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 100 - 320 m/min                    |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare                 |
| Materialul sculei                             | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | SNMG 120412                        |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 8                                  |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |