

Garant**SNMG 190612, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251236 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874573 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

SNMG 190612 HB7035-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de așchii: SM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 6 mm |
| Avans f | 0,15 - 0,5 mm/rot |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Aplicația principală | P |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 100 - 320 m/min |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Categorie | HB7035-1 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sfârâmător de așchii | SM |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SNMG 190612 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 8 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |