

Garant
SNMM 150616, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 150616 HB7035-1 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm

Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P

Sfârâmător de așchii	SR
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire