

Garant**TC.T 110202, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110202 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SM
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire