

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260988 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874726 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TCMT 16T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|---------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 100 - 320 m/min |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Sfârâmător de așchii | SM |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Categorie | HB7035-1 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T308 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |