

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TN.G 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	SM
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire