

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire