

Garant**VB.T 110304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 110304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7035-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire