

Garant**VBMT 160402, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160402 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7035-1
Sfârâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire