

**Garant****VB.T 160408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VB.T 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire