

**Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt®, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	731750 160
GTIN	4003773082668
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de putere relativ redus. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC).

Clește negru fosfatat, mânere cu manșoane din material plastic.

Aplicație:

Pentru sârme cu rezistență la întindere de până la 2000 N/mm².

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de	5,3 mm
Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	4,4 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	3 mm
Lungimea totală	160 mm
Denumirea producătorului	CoBolt®
Tăiș	călit
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Cu arc deschidere	nu

Tip produs

Clește de tăiere